

SCOOTER 4-RUOTE

VICTORY LX

WITH CTS SUSPENSION

LUSSO E DESIGN
NELLA CATEGORIA DEGLI
**SCOOTERS DI MEDIE
DIMENSIONI.**

Il Victory® LX con Sospensioni CTS

è dotato di sospensioni anteriori e posteriori indipendenti che gli conferiscono un'andatura confortevole e notevoli prestazioni per la sua categoria. Il design è moderno e pulito così come alcuni semplici accorgimenti tecnici quali il manubrio ergonomico Delta o la porta del caricabatterie facilmente accessibile sul manubrio.



Sospensioni Anteriori



Sospensioni Posteriori



Manubrio ergonomico Delta

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®

www.pride-italia.it

SPECIFICHE TECNICHE

VICTORY LX CON SOSPENSIONI CTS 4 RUOTE

Portata Massima:	181,4 kg
Velocità Massima ¹ :	9 km/h
Altezza da Terra ² :	5,6 cm (al motore)
Angolo di Sterzata ² :	152,1 cm
Lunghezza Totale ² :	119,4 cm
Larghezza Totale ² :	56,5 cm
Altezza Sedile da Terra:	45,1 cm
Ruote Anteriori ² :	25,4 cm diam (gomma ad alta resistenza)
Ruote Posteriori ² :	25,4 cm diam (gomma ad alta resistenza)
Autonomia ¹ :	26 km circa
Pendenza Massima:	6°
Peso Totale (senza batterie) ⁴ :	70,9 kg
Pezzo più pesante (smontato):	35,2 kg (sezione anteriore)
Sedile Standard:	Sedile sagomato imbottito Peso: 12,6 kg Materiale: Vinile nero Dimensioni: 43,18 cm x 43,18 cm
Motore:	24-volt, DC
Freni:	Rigenerativi ed elettromeccanici
Batterie ⁵ :	2x 12-volt, 40 AH standard Peso ³ : 14,74 kg cad.
Caricabatterie:	Esterno, 5 amp, in dotazione

Colori:



Blue



Rosso

CARATTERISTICHE

- Sospensioni CTS indipendenti anteriori e posteriori (Comfort Trac Suspension)
- Design moderno e pulito
- Ruote con gomma ad alta resistenza e che non lasciano segni sul pavimento
- Smontabile in poche semplici mosse, anche con una sola mano
- Progettato per interventi tecnici semplificati
- Manubrio ergonomico Delta
- Porta del caricabatterie facilmente accessibile sul manubrio
- Luci al LED ad alta visibilità notturna e diurna
- Luce di cortesia posta sotto al manubrio
- Vano portaoggetti posto sotto al manubrio
- Clacson nuova generazione
- Cavo fronte-retro con connessione automatica
- Cestino portaoggetti in plastica ultra-resistente

ACCESSORI (OPZIONALI)

- Portabastone
- Portastampelle
- Cestino Posteriore
- Specchietto retrovisore



Luci al LED posteriori

¹ I dati di velocità ed autonomia possono variare a seconda delle condizioni di utilizzo del veicolo. Vedere a fianco. Si tenga conto delle tolleranze costruttive, che possono generare variazioni del (+/- 10%).

² Si tenga conto delle tolleranze costruttive, che possono generare variazioni del +/- 3%

³ Il peso delle batterie può variare a seconda della marca

⁴ Include il peso del sedile standard.

⁵ Sono richieste batterie al GEL o AGM.

Nota: Tutte le specifiche qui riportate sono soggette a variazioni senza preavviso

Le informazioni contenute nel presente volantino sono corrette al momento della pubblicazione. Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Un'autonomia teorica è calcolata secondo gli standard Europei di collaudo. L'autonomia reale varia e dipende da svariati fattori esterni, quali le condizioni di veicolo e batterie, il peso dell'utente, le condizioni delle ruote, la temperatura esterna, il tipo di terreno e le condizioni dello stesso.

Pride
Mobility Products BV
— LIVE YOUR BEST —

PRIDE® MOBILITY SCOOTERS
LIVE YOUR BEST®



Tel: (0765) 451143 ~ Fax: (0765) 455251
Via del Progresso, ang. Via del Lavoro
(Prato della Corte)
00065 Fiano Romano (RM) - Italia
www.pride-italia.it