

RehaPrima – Carrozzina Standard ad autospinta o da transito Ref. REHA-PP (configurazione ruote post. da 24")



Ref. REHA-PT (configurazione ruote post. da 12")

Foto puramente indicativa versione ad autospinta

Descrizione

Carrozzina ad autospinta o transito con telaio pieghevole, braccioli semi-desk ribaltabili, pedane estraibili e regolabili in altezza. Ruote posteriori da 24" o 12" con copertone in PU pieno, ruote anteriori in plastica da 8" con copertone in PU pieno. Tele seduta in Nylon imbottito resistente al fuoco con tasca posteriore sullo schienale e cintura di sicurezza. Attacco forcella con rinforzo e tubi schienale pieghevoli, per ridurre l'ingombro e agevolare il trasporto. Colore Blu, disponibili nelle misure di seduta da 38, 40, 42,44 cm con telaio a singola crociera e nelle misure di seduta da 46,49 e 52 cm con telaio a doppia crociera.

Destinazione d'uso

Carrozze indicate per pazienti che, in modo temporaneo o permanente, presentano riduzione della funzionalità degli arti inferiori.

Identificazione prodotto

Dispositivo Medico	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Codice CND	Y122103 (REHA-PTXX) Y122106 (REHA-PPXX)	
Identificativo di Registrazione BD/RDM	REHA-PP38 REHA-PP40	2252936/R 2252939/R

	REHA-PP42	2252941/R
	REHA-PP44	2252943/R
	REHA-PP46	2252944/R
	REHA-PP49	2252945/R
	REHA-PP52	2252947/R
	REHA-PT38	2252950/R
	REHA-PT40	2252951/R
	REHA-PT42	2252952/R
	REHA-PT44	2252953/R
	REHA-PT46	2252954/R
	REHA-PT49	2252955/R
	REHA-PT52	2252956/R
Identificativo di registrazione EUDAMED	Non ancora rilasciato	
Conformità al Regolamento UE 2017/745 modificato dal Regolamento UE 2020/561	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Classe del dispositivo medico – MDR 2017/745	<input checked="" type="checkbox"/> I <input type="checkbox"/> Im <input type="checkbox"/> Is <input type="checkbox"/> IIa <input type="checkbox"/> IIb <input type="checkbox"/> III	
Marcatura CE	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Dichiarazione di Conformità del Fabbricante	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Ente Certificatore	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Sterile	<input type="checkbox"/> SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
Latex Free	<input checked="" type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
Anno immissione in commercio	2021	
Garanzia	24 mesi per difetti di fabbricazione ad esclusione delle parti soggette a usura.	
Fabbricante	INTERMED S.r.l.	
SRN Fabbricante	IT-MF-000013039	

IDENTIFICAZIONE UDI

BASIC UDI-DI	805267997CARROZZINE25
--------------	-----------------------

Codice Ref.	UDI-DI
REHA-PP38	8052679970452
REHA-PP40	8052679970469
REHA-PP42	8052679970476
REHA-PP44	8052679970483
REHA-PP46	8052679970490
REHA-PP49	8052679970506
REHA-PP52	8052679970513
REHA-PT38	8052679970520
REHA-PT40	8052679970537
REHA-PT42	8052679970544
REHA-PT44	8052679970551
REHA-PT46	8052679970568
REHA-PT49	8052679970575
REHA-PT52	8052679970582

Caratteristiche Tecniche

REHA-PP	38	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profondità seduta	40 cm						
Larghezza totale	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	62 cm	65 cm	69 cm
Lunghezza totale	104 cm						
Altezza seduta dal suolo	50 cm						
Altezza schienale	40 cm						
Altezza braccioli	24 cm						
Diametro ruote posteriori	24"	24"	24"	24"	24"	24"	24"
Weight	16,5 Kg	16,8 Kg	17,0 Kg	17,3 Kg	17,5 Kg	17,8 Kg	18,1 Kg
Max load	130 Kg	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg

REHA-PT	38	40	42	44	46	49	52
Larghezza seduta	38 cm	40 cm	42 cm	44 cm	46 cm	49 cm	52 cm
Profondità seduta	40 cm						
Larghezza totale	52 cm	54 cm	56 cm	58 cm	60 cm	63 cm	67 cm
Lunghezza totale	96 cm						
Altezza seduta dal suolo	50 cm						
Altezza schienale	40 cm						
Altezza braccioli	24 cm						
Diametro ruote posteriori	12"	12"	12"	12"	12"	12"	12"
Weight	14,5 Kg	14,8 Kg	15,0 Kg	15,3 Kg	15,5 Kg	15,8 Kg	16,1 Kg
Max load	130 Kg	130 Kg	130 Kg	130 Kg	150 Kg	150 Kg	150 Kg

Caratteristiche comuni ai due modelli

Materiale	Telaio Schienale e seduta Ruote posteriori Forcella per ruote anteriori Imbottitura Braccioli Sistema frenante Mancorrenti	Acciaio verniciato in Blu Nylon Poliuretano Acciaio Poliuretano Acciaio Acciaio verniciato in Nero
Freni di stazionamento	Leve ad azionamento manuale	
Diametro ruote anteriori	8"x1" (200 x 25 mm)	
Braccioli	Semi-Desk ribaltabili	

Informazioni utili*

CONTROINDICAZIONI E AVVERTENZE	Non sono state rilevate controindicazioni salvo nei casi di accertata sensibilità ai materiali componenti.
CONSERVAZIONE	Conservare al riparo da sorgenti di luce, calore e umidità.

MANUTENZIONE E PULIZIA	Per mantenere l'efficienza della carrozzina e prevenire rischi per la sicurezza dell'utente si rendono necessari alcuni controlli periodici sullo stato di tutti i componenti. Pulire con panno umido utilizzando detergenti non aggressivi, poi asciugare in modo accurato.
MODALITÀ DI SMALTIMENTO	Smaltire il dispositivo rispettando le normative vigenti in materia di tutela ambientale e raccolta differenziata.

*Per ulteriori dettagli attenersi alle istruzioni d'uso a corredo con il dispositivo.

Contenuto della confezione

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
REHA-Pxxx**	Carrozzina standard ad autospinta	1
Manuale d'uso	Istruzioni per il corretto utilizzo del dispositivo	1

**La confezione contiene un solo modello di carrozzina a seconda della misura e della versione scelta.

Accessori opzionali

COMPONENTE	DESCRIZIONE	PZ / CONFEZIONE
REHA-P-A01	Pedane elevabili	2
P-29L	Tavolino fisso con incavo	1
P-25	Seduta WC – per misura 42	1
P-26	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-27	Seduta rigida - per misura 42	1
P-28	Seduta WC – per misure 45, 48, 51	1
P-36	Portaflebo con attacco per carrozzina	1
EL-22	Prolunga schienale pieghevole (a richiesta)	1
CA-104	Cuscino per lordosi	1

Cronologia delle revisioni

REV.	DATA	MODIFICA
0.0	31/07/2020	Emissione della scheda tecnica secondo il nuovo formato definito.
1.0	03/06/2021	Nuova emissione per adeguamento normativo
1.1	15/09/2021	Inserimento del SRN fornitore
1.2	18/10/2021	Correzione nella descrizione delle funzioni braccioli
1.3	13/05/2022	Nuovo RDM per aggiornamento MDR
1.4	26/05/2022	Aggiornamento caratteristiche tecniche
1.5	13/03/2023	Aggiornamento codici accessori e immagini

